


Mitutoyo**Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chromovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	8 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Druh produktu	Čelustový vnútorný mikrometer

Služby

KalibráciaČelustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 100

022360 100

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125

484030 125

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 275

484030 275

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85

484030 85

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 175

484030 175

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 225

484030 225

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80

484030 80

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95

484030 95

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100

484030 100

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75

484030 75

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90

484030 90