

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: SC80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Tvar 5 s jednostranným výrezom 125 × 20 mm. **Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojitych brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na brúsenie tvrdokovu a nástrojov osadených tvrdokovom, ako aj na obrobky z liatiny a volfrámu.

Špecifikácia:

Karbid kremíka zelený, stupeň tvrdosti J.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
-----------------	-------

Zrnitosť	80
Skratka pre brúsivo	SiC
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J
Brusivo	karbid kremíka zelený
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	40 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	51 mm
Tvar	5
Ø kotúčov D	300 mm
Šírka kotúča T	40 mm
Atribút Názov produktu	300×40×76
Ø otvora H	76 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 76

596000 76