

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: SC80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596510 SC80
GTIN	9003178226235
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúsky na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na brúsenie tvrdokovu a nástrojov osadených tvrdokovom, ako aj na obrobky z liatiny a volfrámu.

Špecifikácia:

Karbid kremíka zelený, stupeň tvrdosti J.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Zrornosť	80

Skratka pre brúsivo	SiC
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J
Brusivo	karbid kremíka zelený
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	250 mm
Šírka kotúča T	32 mm
Atribút Názov produktu	250×32×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51