

**Diamantový rezný kotúč D × H × H (mm), 150×1×20, Typ: D151****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 598630 D151 |
| GTIN | 9003172789798 |
| Trieda položky | 53Y |

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonný rezný kotúč s diamantovou vrstvou vo väzbe zo syntetickej živice s mimoriadne dlhou životnosťou a reznou schopnosťou.

Špecifikácia: D126/D151C100B-W-Carbide.

Použitie:

- **Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach pre tvrdý kov.**
- **Uprednostňuje sa mokré brúsenie (životnosť, teplota, výkon).**
- **Pracovná rýchlosť 20 – 40 m/s.**

Technický opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Zrornosť | D151 |
| Špecifikácia | D151C100B W karbidy |
| Proces brúsenia | Rezanie |
| Brusivo | diamant |
| Skratka pre brusivo | D |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| optimalizované pre materiál | tvrdokov |
| Tvar | 1A1R |
| Ø kotúčov D | 150 mm |
| Šírka kotúča T | 1 mm |
| Atribút Názov produktu | 150×1×20 |
| Ø otvora H | 20 mm |
| Brúsne obloženie Šírka U | 1 mm |
| Brúsne obloženie Výška X | 5 mm |
| Pohonný stroj | Stacionárne rezacie stroje |
| odporúčaná obvodová rýchlosť | 20 - 40 m/s |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Karbid volfrámu (HM) | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |