


Garant**CNGA 09T304, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255403 G
GTIN	4045197895097
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

Technický opis

Prevedenie rezných hrán	G
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	CBN
Typ	BU7220
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 140 m/min
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		