

**Garant****WNGA 060408, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255472 G
GTIN	4045197895462
Trieda položky	21H

**Popis**

Prevedenie:

Osadené sú 3 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

**Technický opis**

Typ	BU7220
Prevedenie rezných hrán	G
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 140 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNGA 060408
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		