

**Garant****DCGW 070202, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265427 G
GTIN	4045197895585
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv $f$	0,04 - 0,12 mm/ot,
Rezný materiál	CBN
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 160 m/min
Typ	BU7220
Prevedenie rezných hrán	G
Podmienka rezu	kontinuálne

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		