

Garant**DCGW 070208, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265433 G
GTIN	4045197895608
Trieda položky	21H

Popis

Prevedenie:

Osadené sú 2 rezné hrany.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán	G
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Typ	BU7220
Rezný materiál	CBN

Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,12 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 160 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 070208
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		