


Mahr**Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom s meracími čelustami,
Rozsah merania: 0-40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424906 0-40
GTIN	4059192017743
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

S vyčnievajúcimi meracími čelustami zo spekaného karbidu. Na priemer úzkych násad, strediacich obrúb, odsekov na hriadeloch, zápichových rozmerov a rozmerov zubov WK na určenie hrúbky zubov na čelných kolieskach s rovnými a šikmými zubami. Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Náková a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Náková pružne uložená a spätne stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. **Konštantná meracia sila** vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. **Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.**

Rozsah balenia:

Bez presného odchýlkomera, **vrátane** dreveného boxu.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak pre presný odchýlkomer na priamočiary prenos meracieho pohybu, meracie nástavce.

Technický opis

Rovinná súbežnosť meracích plôch	2 µm
Rozsah merania	0 - 40 mm
Dráha meracieho snímača	2 mm
Meracia sila	7,5 N
Meranie vzdialeností zubov od modulu m	0,5
Meracia plocha	12×12 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L9
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Služby

KalibráciaKalibrácia strmeňového kalibra Typ RL	028730 RL
---	-----------