

**Čelné štípacie kliešte na čapy, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	722000 200
GTIN	4003773033172
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Rezné hrany indukčne kalené (cca 64 HRC), extrémny prevod pre minimálnu námahu. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanádiová elektrická oceľ, kovaná a kalená v oleji vo viacerých úrovniach.

Technický opis

Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	1 - 6 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,5 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanádiová vysokovýkonná oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované

Hlava	leštená
Druh produktu	rezacie kliešte