

Mitutoyo**Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakeneého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	6 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Druh produktu	Čelustový vnútorný mikrometer

Služby

KalibráciaČelustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 50

022360 50

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32 484030 32

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46 484030 46

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30 484030 30

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38 484030 38

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44 484030 44

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42 484030 42

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26 484030 26

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35 484030 35

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40 484030 40

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36 484030 36

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45 484030 45

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34 484030 34

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28 484030 28

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25 484030 25

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50 484030 50