

**Garant****Pár TK nastavbových čelustí, pre typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360135 80
GTIN	4045197642394
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Výška upínania = 4 mm.

**Materiál:**

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

**Vhodné pre:**

Strediaci zverák č. 360130 – 360134.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacej skrutky.

**Technický opis**

Výška podložky C	55 mm
pre typ	80
vhodné pre farebný kód	ZC 80
vhodné pre farebný kód	PCV 100
Šírka čelustí b	80 mm
Rozsah upínania B-A	7 - 88 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

