

**CNMG 120404, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie