

**DNMG 150608, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PV720
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PG
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie