

**Garant****Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	723510 200
GTIN	4045197501622
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.

Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu **Haptoprene**.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,2 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte