

**DNMG 150612, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PG
Typ	PV720
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie