

**SNMG 120408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4 mm
Lamač triesok	PG
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie