



## Kompaktné stranové štiepacie kliešte X-Cut®, chrómované s opláštenými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724310 160
GTIN	4003773075141
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

So štíhlou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami (cca 64 HRC). **Priechodný kĺb** pre maximálnu stabilitu.

Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,8 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	2,2 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,7 mm
Označenie výrobcu	X-Cut
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	rezacie kliešte