

**TNMG 160408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 4,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PG
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Typ	PV720
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie