

**WN.G 080408, Typ: PV720**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PG
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	PV720
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie