


**SNMG 120404, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Lamač triesok	PQ
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie