

**VNMG 160408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PV720
Lamač triesok	PQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie