


LINDSTRÖM

**Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku, úzka hlava, KW, Celková dĺžka: 135mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726040 135
GTIN	7314150103058
Trieda položky	73M

**Popis****Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústreďuje na rez.

**Materiál:**

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v záпустke, brunovaná.

**Technický opis**

Celková dĺžka	135 mm
Šírka hlavy	10,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,1 - 1 mm
Dĺžka britov	10 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez reznej hrany
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Forma hlavy	úzka
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
nastaviteľný precízny skrutkový kľb	áno
Druh produktu	rezacie kliešte