

**CC.T 09T302, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie