

**CCMT 09T308, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	HQ
Typ	PV720
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie