



## Plochý normovaný skrutkovač „Stainless“ s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662500 10
GTIN	4013288107381
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

**Rukoväť Kraftform** z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

**Čepeľ Wera Lasertip** z nehrdzavejúcej ocele s kuželovitou reznou hranou a **unášacím hrotom microrauer** (od veľkosti 3,5).

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

### Technický opis

Dĺžka čepele	200 mm
Celková dĺžka	312 mm
Šírka čepele b	10 mm
Hrúbka čepelí a	1,6 mm
Označenie výrobcu	3334

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Skrutkovač