

**CCMT 060202, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260190 PV720 |
| GTIN | 4960664726820 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Lamač triesok | GK |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 3 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Hlavné použitie | P |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 60 - 270 m/min |
| Typ | PV720 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | Cermet |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060202 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |