



Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 2X70mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662000 2X70
GTIN	7610733085729
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planoparalelnou odsadenou reznou hranou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Dĺžka čepele	70 mm
Hrúbka čepelí a	0,3 mm
Označenie čepelí	00
Celková dĺžka	145 mm
Šírka čepele b	2 mm
Séria	Classic
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač