

**CC.T 09T304, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PV720
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie