

**DC.T 070204, Typ: PV720**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Typ	PV720
Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie