

**DC.T 11T302, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	HQ
Typ	PV720
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie