

**Plochý normovaný skrutkovač s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662000 2,5
GTIN	7610733085736
Trieda položky	63E

**Popis****Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

**Silová rukoväť „Classic“** z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planoparalelnou odsadenou reznou hranou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

**Upozornenie:**

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

**Technický opis**

Dĺžka čepele	80 mm
Hrúbka čepelí a	0,4 mm
Šírka čepele b	2,5 mm
Označenie čepelí	0
Celková dĺžka	165 mm
Séria	Classic
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

