

**DC.T 11T304, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie