

**DCMT 11T308, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PV720
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie