



Ťažká rýchlopúienka s ojnicovou tyčou, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376720 3
GTIN	4020772094232
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**

Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov e	41 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	30 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	4000 N
Ø otvoru d	6,5 mm
Prítlačná skrutka	M8×35 mm

Vzdialenosť otvorov g	36 mm
Vzdialenosť otvorov f	44 mm
Upínací zdvih	32 mm
Celková výška H	116 mm
Celková dĺžka L	309 mm
Typ	6842
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka