



Ojnicová rychloupínka s prestavitelnou ručnou pákou, Typ: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376760 8
GTIN	4020772092689
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**
- **Tvrdené čapy, bezúdržbové sintrované puzdrá.**
- **Pre vysoké upínacie sily.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny, brunované.**

Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov k	14,5 mm
Upínací zdvih	106 mm

Dĺžka základného telesa f	254 mm
Vzdialenosť otvorov l	70 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	28 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	45000 N
Ø otvoru d	10,5 mm
Vzdialenosť otvorov g	57 mm
Vzdialenosť otvorov m	70 mm
Prítlačná skrutka	M16×80 mm
Šírka základného telesa n	86 mm
Hmotnosť	7,72 kg
Celková výška H	360 mm
Celková dĺžka L	440 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka