

**Vlasové pravítko černě v puzdre, Dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460100 200
GTIN	4045197206541
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z vystarnutej ocele, obidve skosené hrany brunované (antireflexné).

Upozornenie:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia $\pm 15^\circ$ k rovine symetrie.

Technický opis

Dĺžka	200 mm
Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,003 mm
Norma	DIN 874
Materiál	vystarnutá špeciálna oceľ
Povrch Úkos	brunované (matné)
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

Služby

Kalibrácia DAkksNožové pravítko maximálna dĺžka 500	026010 500
---	------------

Kalibrácia Nožové pravítko maximálna dĺžka 200

026000 200