




## Sínusový stôl s permanentnou magnetickou upínacou doskou, Dĺžka pólovej dosky: 350mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380700 350
GTIN	4045197310750
Trieda položky	33S

### Popis

#### Prevedenie:

- Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
- S permanentnou magnetickou upínacou platňou č. 380500.
- Otáčanie okolo pozdĺžnej osi.
- Rozsah otáčania 0 – 45°. Uhlová presnosť  $\pm 5$  s. podkladová mierka pri 0° = 3 mm. Rovinná súbežnosť  $\pm 0,005/100$  mm.
- S krížnym pólovým členením 0,5 mm mosadz / 1,4 mm oceľ.
- Najvyššia presnosť pri extrémne plochých konštrukciách.

#### Použitie:

Na brúsne a elektroerozívne práce.

#### Rozsah balenia:

Vrátane drevenej debničky a sínusovej prevodnej tabuľky zo stupne/minúty na milimetre.

### Technický opis

Hmotnosť	35 kg
Tolerancia výšky	0 / -2 mm
Dĺžka pólovej dosky	350 mm
Šírka	150 mm

Základná doska Šírka	165 mm
Opotrebitelnosť pólovej dosky	8 mm
Menovitá prídržní sila	80 N/cm <sup>2</sup>
Základná doska Dĺžka	390 mm
Výška magnetického poľa	6 mm
Výška pri 0°	87 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska