



## Upínacia doska s permanentným magnetom, priečne delenie pólov, Dĺžka pólovej dosky: 400mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380100 400
GTIN	4045197310644
Trieda položky	33S

### Popis

#### Prevedenie:

- Silne priliehavý, neodýmový, magnetický systém
- VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.
- V polohe VYP zabezpečuje ľahké protismerné pole uľahčenie odoberania obrobkov.
- Vybavené pozdĺžnymi a priečnymi dorazmi.
- Lamely z 3 mm mosadze / 12 mm ocele.
- Vytvorenie magnetického poľa bez rozptýlenia, tým sa zabráni magnetizácii obrobku.

#### Použitie:

- Vhodné na ťažké obrábanie ako frézovanie v obrábaní na hrubo.
- Pre malé, stredné a veľké obrobky, tiež s drsným alebo nerovným povrchom.

### Technický opis

Šírka	200 mm
Výška	56 mm
Výška magnetického poľa	12 mm
Opotrebitelnosť pólovej dosky	5 mm
Dĺžka pólovej dosky	400 mm
Hmotnosť	35 kg
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm

Menovitá přídržní síla	150 N/cm <sup>2</sup>
Druh produktu	Magnetická upínací doska