

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 12-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133360 12-24
GTIN	4045197901675
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	24
Celková dĺžka L	80 mm
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Druh závit	UNC
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	6 mm
Ø závit	5,49 mm
Veľkosť závit	12-24 UNC
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,058 mm
Hĺbka závitov	16,47 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		