

LINDSTRÖM

Ploché kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 150mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726120 150
GTIN	7314150103195
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhle tvary s úzkymi čelustami. Vonkajšie okraje čelustí sú zaoblené. Presný priechodný kĺb s extra dlhým vedením pre maximálnu stabilitu s minimálnym trením. Hlava a kĺb zrkadlovo leštené. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, čím sa dá veľmi presne dávkovať sila pôsobiaca na obrobok.

Ploché špicaté čeluste, vnútorná strana hladká.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná.

Technický opis

Šírka hlavy	9 mm
Celková dĺžka	150 mm
Dĺžka čelustí	20 mm
Prevedenie čelustí	hladká
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	ploché špicaté, hladký vnútorný povrch čelustí
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (45–48 HRC)
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché kliešte