

**Stredové štiepacie kliešte, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725800 250
GTIN	4003773034070
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

S mimoriadne silnou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami. Tvrdosť reznej hrany približne 64 HRC. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Výhoda:

Menšia vyvinutá sila pri rovnako dlhých bočných štiepacích kliešťach.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chró-m-vanádiová vysokovýkonná oceľ, kovaná a kalená v oleji v niekoľkých úrovniach.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	3,5 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rukoväť	s plastovým poťahom
Hlava	rovné
Výrobný postup	Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC

Materiál	Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Povrch	Kliešte čierne atramentované, leštená hlava
Druh produktu	rezacie kliešte