

**Garant****GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 5/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133410 5/8-18
GTIN	4045197901880
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník GARANT Master Tap**, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

**Použitie:**

**Na jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.**

**Technický opis**

Chodov na palec	18
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Veľkosť závit	5/8-18 UNF
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNF
Celková dĺžka L	100 mm
Stúpanie závitov	1,58 mm
Ø závit	15,88 mm

Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Hĺbka závitú	47,64 mm
Norma	DIN 374
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		