

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 1/4-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138010 1/4-28
GTIN	4045197901750
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Ø stopky D _s	7 mm
Veľkosť závit	1/4-28 UNF
Počet napínacích drážok	2
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	80 mm
Počet rezných hrán Z	2
Druh závit	UNF
Ø závit	6,35 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm

Rezný materiál	HSS E PM
Chodov na palec	28
Hĺbka závitu	15,9 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		