


LINDSTRÖM

**Špicaté kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726140 150
GTIN	7314150103249
Trieda položky	73M

**Popis****Prevedenie:**

Štíhle tvary s úzkymi čelustami. Vonkajšie okraje čelustí sú zaoblené. Presný priechodný kĺb s extra dlhým vedením pre maximálnu stabilitu s minimálnym trením. Hlava a kĺb zrkadlovo leštené. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, čím sa dá veľmi presne dávkovať sila pôsobiaca na obrobok.

Oválne špicaté čeluste, vnútorná strana hladká.

**Materiál:**

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná.

**Technický opis**

Šírka hlavy	9,6 mm
Celková dĺžka	150 mm
Dĺžka čelustí	20 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	oválne špicaté, hladký vnútorný povrch čelustí

Prevedenie čelustí	hladká vnútorná strana
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (45–48 HRC)
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte