



## Multifunkčné silové stranové štiepacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	728790 180
GTIN	4007582006488
Trieda položky	76B

### Popis

#### Prevedenie:

Indukčne kalené presné rezné hrany (cca 64 HRC) pre drôt Piano. Presný odizolovací nôž na jednožilové (masívne) vodiče s prierezom 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>. Presný lisovací prípravok na dutinky 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>. Nožnicový rezač na rovinné skracovanie mosadzných a medených skrutiek M3,5 a M4. Ohýbací prípravok na ohýbanie ôk na masívne medené vodiče Ø 4, 5 a 6 mm. Stopky s hrubostennými rukoväťami **izolované do 1 000V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Vysoký rezný a krimpovací výkon vďaka optimálnu prevodovému pomeru.

#### Použitie:

Ideálne na elektroinštalačné práce – zalomené vyhotovenie poskytuje lepšiu ergonómiu a voľný výhľad na pracovnú oblasť.

#### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, kliešte lesklé. Rukoväťe s viacložkovým opláštením.

### Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu Ø	2 mm
odizolovanie pre Ø vodiča	2,5 mm
odizolovanie pre Ø vodiča	1,5 mm
pre zakončovaciu žilovú objímku	1,5 mm <sup>2</sup>
pre zakončovaciu žilovú objímku	2,5 mm <sup>2</sup>

Hmotnosť	270 g
zahnutá hlava	25 Stupeň
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch Kliešte	svetlý
Druh produktu	rezacie kliešte