


HOLEX**TK fréza HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1021 8
GTIN	4045197908599
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Pre **vynikajúcu životnosť nástroja**. Môže sa používať pri **vysokých rezných rýchlostiach**, veľmi vhodný pre ocele do cca 1100 N/mm².

Ako č. 203021.

Technický opis

Ø vôle D ₁	7,7 mm
Celková dĺžka L	68 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	30 mm
Posuv f _z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Dĺžka britov L _c	24 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Tolerancia menovitého \varnothing	f8
\varnothing stopky D_s	8 mm
\varnothing rezných hrán D_c	8 mm
Počet zubov Z	4
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Obsah	5
Séria	Pro Inox
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
TOOLOX 33	podmienene vhodný	115	H

TOOLOX 44	podmienene vhodný	80	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	85	M
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

TK fréza HOLEX Pro INOXHPC Ø f8 DC 8

203021 8