

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1294 6
GTIN	4045197907707
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. 202294.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	13 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	21 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3

Tolerancia menovitého \varnothing	e8
\varnothing vôle D_1	5,8 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník $> 10 \%$ si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	60	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K

Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný
mokrú minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 6

202294 6