

**Garant****TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 0,8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1264 0,8
GTIN	4045197906847
Trieda položky	GGN

## Popis

**Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Ako č. 202264.**

## Technický opis

Ø rezných hrán $D_c$	0,8 mm
Dĺžka britov $L_c$	2 mm
Tvar stopky	HA
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková dĺžka L	38 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky $D_s$	3 mm
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Tolerancia menovitého Ø	e8
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

---

## Príslušenstvo

TK mini fréza Ø e8 DC 0,8

202264 0,8