



## Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“, Maximálny ťahovací moment: 60Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654460 60
GTIN	5060922231291
Trieda položky	66D

### Popis

#### Prevedenie:

- Robustné hliníkové puzdro.
- Veľkoformátový LCD indikátor.
- Jednoduchá obsluha – priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
- Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický, prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročení cieľového momentu.
- 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.

#### Výhoda:

- Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu – zvyšok zariadení testovací prístroj.
- Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
- Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
- Displej a prevodník navzájom oddelené.

#### Použitie:

Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.

#### Rozsah balenia:

Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku **vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.**

**Upozornenie:**

Držiak na stenu pod č. 654462.

## Technický opis

Zobrazovací prístroj hĺbka	104 mm
Prevodník Výšky	100 mm
Zobrazovací prístroj šírka	185 mm
Maximálny ťahovací moment	60 Nm
Prevodník Hĺbka	185 mm
Rozsah merania	1,2 - 60 Nm
Zobrazovací prístroj výška	128 mm
4-hranný adaptér	1/4 palec
4-hranný adaptér	3/8 palec
4-hranný adaptér	1/2 palec
Prevodník Šírka	106 mm
Hmotnosť	6,3 kg
Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

## Služby

Kalibrácia DAkkS vpravo Momentová skúšačka/senzor Typ 1000

020130 1000

Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2
Kalibrácia DAkkS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100

### Príslušenstvo

Držiak na stenu pre ProTest	654462
-----------------------------	--------